


Caractéristiques techniques des modèles à montant large Precision, en applique Olympian et à tige verticale

Retrait battant actif	Retrait battant inactif	Dim. « A »
2-1/4 po [57,15]	2-3/4 po [69,85] min.	1 po [25,4]
2-3/4 po [69,85]	2-1/4 po [57,15] min.	2 po [50,8]

REMARQUE : la dim. « A » est basée sur un espace de 1/4 po [6,35] entre les battants. Ajuster en fonction des variations.

Dispositif en applique sur battant actif

Dispositif à tige verticale sur battant inactif



Gâche S459 appliquée sur un battant inactif

